

Empfohlene Ersatzteile VAPANET LE60P

Beschreibung	Artikel Nummer	
Ersatzzylinder (8 pro Gerät / Jahr) *) bitte Zylindertyp prüfen siehe Tabelle	PCD4 L -3WB oder PCD4 N -3WB oder PCD4 H -3WB	
Ersatzzylinderr (4 pro Gerät / Jahr) - teilbare Ausführung *) bitte Zylindertyp prüfen siehe Tabelle	CC4 L -3WB oder CC4 N -3WB oder CC4 H -3WB	
Hauptplatine PCB	630-LE	
Displayplatine	631-LE-M1	
Platine Spannung / Wasserstand	1150633	
Stromwandler	1240149	
Trafo 200-440VP,230 Auto 0.9 24S	1240119	
Schütz 55A AC1 A30-30-10 24VAC (2 off Per Unit)	1060264	
Elektrodenkappe Spannung	M570003	
Elektrodenkappe Wasserstand	M570002	
Zulaufventil 2,5 L/M (24v)	2620325	
Ablauf Pumpe (230v) 50Hz, ohne Abdeckung	2600070	
Abdeckung Pumpe	3910112	
Füll- und Ablaufsockel	3910195	
Dichtung Füll- und Ablaufsockel	2160120	
Feinsicherung 24VAC / 6.3A 20mm (Träge)	1080093	
Feinsicherung 9 VAC /2A 20mm (Flink)	1080099	
Feinsicherung (F1), RDU & 230V Pumpe 2.0A (Träge)	1080095	
Feinsicherung Trafo (F2). 500mA 20mm (Flink)	1080054	
Füllbecher	M990168	

* Für die verschiedenen Leitfähigkeiten stehen folgende Zylindertypen zur Verfügung:

Spannung	80-250 µS/cm	150-650 µS/cm	450-1000 µS/cm
400 V*)	Typ L	Typ N	Typ H

*) für andere Spannungen bitte nachfragen!